


ติดตั้งแบบคลิก

ระบบ Click Fitting ที่ไม่ซ้ำใครของ Axelent ทำให้การติดตั้งแผงง่ายขึ้นด้วยการติดตั้งที่รวดเร็วทั้งด้านบนและด้านล่าง ติดตั้งแผงอย่างปลอดภัย ใต้บนสามด้านของเสา ทำให้การตั้งค่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหา ตัว Click Fitting มาตรฐาน (K1-01) จะรวมอยู่ในทุกการจัดส่ง.



การติดตั้งแบบคลิกเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณติดตั้งแผงเข้ากับเสา รายละเอียดอัจฉริยะนี้ทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และไม่มีความยุ่งยาก สัมผัสความแตกต่างกับการเชื่อมต่อด้านบนและด้านล่างของเรา ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความสะดวกสบายของคุณ.

การติดตั้งด้านบนแบบ Quick-Click: กล่าวอ้างถึงความยุ่งยากในเรื่องการวางแผง ติดตั้งด้านบนของเราเป็นการเชื่อมต่อแบบคลิกที่ตรงไปตรงมาซึ่งยึดแผงตาข่ายของคุณเข้ากับสามด้านของเสาได้อย่างง่ายดาย มันง่ายมากจนช่างติดตั้งคนไหนก็ทำได้ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ.

การนำทางที่ง่ายดายด้วยการติดตั้งด้านล่าง: การติดตั้งด้านล่างทำหน้าที่เป็นแนวทางที่เชื่อถือได้ของคุณ ทำให้แน่ใจว่าแผงของคุณจะเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างง่ายดาย เมื่อแผงของคุณอยู่ในที่ที่ถูกต้อง แค่คลิกมันเข้าที่ขาคล่องด้านบน ก็เรียบร้อยแล้ว.

เรายังมี Click Fitting ที่หลากหลาย (K1-01) สำหรับการวางตำแหน่งเสา X-Guard อย่างอิสระ ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นและความควบคุมมากยิ่งขึ้นในการติดตั้งของคุณ.

การติดตั้งแบบคลิกก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรฐานและจะรวมอยู่ในการจัดส่งของคุณเสมอ.

Models

Click fittings 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION



T00-01
อุปกรณ์เสริมสำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค



T00-02
อุปกรณ์สำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค, สำหรับแผ่นพลาสติกขนาด 4 มม.



T00-03
ฟิตติ้งสำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค, สำหรับแผ่นพลาสติก 6 มม.



T00-04
ฟิตติ้งสำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค, สำหรับแผงแนวนอน



T00-05
อุปกรณ์ต่อสำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค, สำหรับแผงแนวนอนความสูงต่างๆ



T00-27
ข้อปไฟท์ติ้งสำหรับ X-Guard Lite

Click fittings - optional placing 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION



K1-01
ชุดสำหรับการติดตั้งฟิตติ้งแบบตัวนตามความลึก, 1 แพ็ค




K1-03
ชุดสำหรับการติดตั้งข้อต่อแบบตัวนสำหรับแถบรีคเตอร์ X-Guard, 1 แพ็ค



K1-12
ข้อต่อเร็ว, การวางตำแหน่งฟรี, X-Guard Lite

Related products



PANELS

แผงตาข่าย

X-Guard เมชพาเนลมีสองขนาดของเมช; พรีเมียม 50x20 และคลาสสิก 50x30 มม. ระยะความปลอดภัยกำหนดขนาดของเมชที่ต้องการ เมชคลาสสิก 50x30 ต้องการระยะขั้นต่ำ 200 มม. ในขณะที่พรีเมียม 50x20 ต้องการเพียง 120 มม.

[75 articles](#)



ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ที่นี่คุณสามารถหาที่เสริมอื่น ๆ ที่ทำให้ระบบ X-Guard มีฟังก์ชันการทำงานและความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

[5 articles](#)



ACCESSORIES

X-Key

X-Key เป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนใครสำหรับการปล่อยแผงอย่างรวดเร็ว สิมเครื่องมืออื่น ๆ ไปได้เลย สิ่งที่คุณต้องการคือ X-Key แผง X-Guard สามารถถอดออกได้เฉพาะด้วย X-Key เท่านั้น ซึ่งให้การปล่อยและการเปล...

[2 articles](#)